



INNOVATION

28 Octobre 2009

Performance & flexibilité Tetra Pak® A3/Flex 0300 iLine™

S'adapter aux besoins du marché, protéger votre investissement, cela vous concerne? Pour y répondre la toute nouvelle génération de conditionneuse Tetra Pak A3/Flex continue son évolution avec la déclinaison de nouveaux volumes, formats et gammes d'emballages.

Après **TBA 1000S** et **TBA 1000Sq/500Sq**, la nouvelle version **0300** de **Tetra Pak A3/Flex** est maintenant disponible pour les emballages suivant:

- **TBA 1000B/500B**
- **TBA 1500S**
- **TBA 2000S**
- **TPA 500Sq**
- **TPA 1000Sq/750Sq**
- **TGA 1000Sq/750Sq/500Sq**

Les applicateurs de languettes **Pull Tab** et l'option remplissage d'espace de tête par injection **HI** sont également disponibles.

Tetra Pak A3/Flex 0300, une flexibilité maximum et des performances industrielles pour réduire vos coûts opérationnels :

- Réduction du nombre et des temps d'arrêts
- enregistrement en continu des paramètres critiques du conditionnement aseptique
- nouvelle suite logicielle « **PLMS Centre** » pour analyse des paramètres de production
- automation **iLine**, avec contrôleur de ligne et supervision de production



Cadence sélectionnable (emb/h)

TBA 1L **8000*** - 7000 - 6000

TBA 1500S 5500 – 4500

TBA 2000S **6000*** – 5000 - 4000

TPA 500Sq **8000*** - 7000 - 6000

TPA 1000Sq/750Sq 7000 - 6000

TGA 1000Sq/750Sq/500Sq 7000 - 6000

*** augmentation de cadence comparée à Tetra Pak A3/Flex 0150V**

Pour rappel, la version **0300** remplace Tetra Pak A3/Flex **0150** qui ne sera plus disponible à partir de **novembre 2009** à l'issue du déploiement complet des différents volumes et formats.

Tetra Pak® A3/Flex 0300 iLine™: « Totalemment Adaptable »

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter Innovations.France@tetrapak.com

Tetra Pak & Cie SNC - Tel : (33) 01 56 47 50 00
www.tetrapak.fr

Pour ne plus recevoir cette newsletter, [cliquez ici](#)